




WNT331



W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA
--	-------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	22 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Wysokość	44 mm
Szerokość	45,70 mm
Głębokość	40,50 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	1
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Wykończenie powierzchni	Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
---------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----