



WNT331



Drukknopmodule 1x 1-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, W.1

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage Oppervlaktmontage |
|---------------|------------------------------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|---|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
|---|-------|

Functies

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ruimtethermostaat | Nee |
|-----------------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte | 22 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Breedte | 45,70 mm |
| Diepte | 40,50 mm |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal bedieningspunten | 1 |
|-------------------------|---|

Bediening en signalering

| | |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | 7035 |
| Materiaal | Duroplast |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Scherf

| | |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Functie | Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies |
| Montagewijze | Montage in behuizing opbouw of inbouw |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|