



WNT912

IP55

1 touche KNX à voyant cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Plastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Sans inscription
Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Éclairage Pour signalisation et commutation de contrôle
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / poussoirs à bascule Pour interrupteur à bascule
Pour poussoir à bascule éclairé
Pour inverseur

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui