



WNT912B



IP55

1 touche KNX à voyant cubyko blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matière

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Plastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 27 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer

Éclairage Pour signalisation et commutation de contrôle

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / poussoirs à bascule Pour interrupteur à bascule
Pour poussoir à bascule éclairé
Pour inverseur

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui