



WNT912B



IP55

1 touche KNX à voyant cubyko blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC

Traitement

Traitement	Non traité
------------	------------

Dimensions	
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
---------------------	---

Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
-----------	---

Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
-----------------	---

Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteurs Pour bouton-poussoir lumineux Pour inverseur
-------------------------------------	---

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----