



WNT922B



IP55

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

##### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

##### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	Alavanca com tranca
------------------------	---------------------

##### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

##### Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK05

##### Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes Para botões de pressão basculantes iluminados Para comutador/interruptor de escada

##### Adequado para

Hager cubyko
--------------

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim