



WNT942

IP55

**1 touche KNX pour volet roulant cubyko gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

**Raccordement**

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui