



WNT982B

IP55

2 touches KNX pour 1 volet roulant cubyko blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui