



WUZ681

Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 rosso

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
Tensione nominale	230 V

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	5 mm
Profondità	14,00 mm

Potenza

Corrente assorbita	0,40 mA
--------------------	---------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Base
--------------	------

Materiali

Colore	Rosso
--------	-------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si