



WUZ690

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Τάση

Όνομαστική τάση	230 - 230 V
Όνομαστική τάση	230 V

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	0 A
------------------	-----

##### Διαστάσεις

Ύψος	11 mm
Πλάτος	25 mm
Βάθος	14 mm

##### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	0,40 mA
---------------------	---------

##### Υλικά

Χρώμα	Μπλε
-------	------

##### Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED
----------------	-----

##### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

##### Κείμενο

Φωτισμός	Για φωτισμό
Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

##### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι