



WNA002



IP55

Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 55 x 55 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Conneessione

Tipo di contatto 2 vie

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V
Per illuminazione

Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì