



WNA002



cubyko - Comut. escada c/sinaliz, cinz

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 A

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento
Código RAL 7011
Acabamento Mate
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 55 x 55 mm
Profundidade da montagem 12 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK08
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de contactos 2 vias
Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação
Com contatos banhados a ouro Não

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Tipo de ligação Com terminal N
Com terminais de encaixe
Iluminação Com unidade LED azul de 230 V
Para iluminação
Botão de pressão Não
Impressão Sem gravação

Equipamento

Com iluminação Sim

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim