



WNA002B

IP55

**Wisselschakelaar verlicht (blauw), W.1, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
RAL-kleur 9010  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld  
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 58 x 58 mm  
Inbouwdiepte 12 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm  
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK08  
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Soort contact 2-voudig  
Type connector/stekker Draaivergrendeling

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen  
Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V  
Voor verlichting  
Drukknop Nee  
afdruk Zonder opdruk

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja  
RoHS conform Ja