



WNA002B

IP55

**Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 bianco pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare  
Codice RAL 9010  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 58 x 58 mm  
Profondità di installazione 12 mm  
Profondità delle scatole da incasso 0 mm  
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK08  
Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Connessione**

Tipo di contatto 2 vie  
Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla  
Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V  
Per illuminazione  
Pulsante No  
Stampa Senza stampa

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì