



WNA006



Wisselschakelaar met tekstv. verl. (blauw), W.1, grijs

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-kleur 7011
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 55 x 55 mm
Inbouwdiepte 12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK08
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Soort contact 2-voudig
Type connector/stekker Draaivergrendeling

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen
Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V
Voor verlichting
Drukknop Nee

Duurzaamheid

REACH conform Ja
RoHS conform Ja