



WNA006



IP55

cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar
Saliente

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Cinzento

Código RAL

7011

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

55 x 55 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

0 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP55

Resistência ao impactos IK

IK08

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Ligações

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminal N

Com terminais de encaixe

Iluminação

Com unidade LED azul de 230 V

Para iluminação

Modo de comutação

Comutação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim