



WNA006B



IP55

cubyko - Comut. escada c/ p-etiq, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 A

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 55 x 55 mm

Profundidade da montagem 12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 12 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK08

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de contactos 2 vias

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Com contatos banhados a ouro Não

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminal N
Com terminais de encaixe

Iluminação Com unidade LED azul de 230 V
Para iluminação

Botão de pressão Não

Impressão Sem gravação

Equipamento

Com iluminação Sim

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim