



WNA021



IP55



**Pulsdrukker (wissel), verlicht (blauw), W.1, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Architectuur**

Bedieningselement	Toets
-------------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Achterzijde intern	Mat

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

**Bediening en signalisatie**

Signaallamp	Als toebehoren
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Connectiviteit**

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wissel

---

**Teksten**

Aansluitwijze

Met N-klem  
Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

Hager cubyko

---

**Duurzaamheid**

REACH conform

Ja

RoHS conform

Ja