



WNA021



IP55



**puls. contatto di commutazione illuminato Serie W.1 grigio opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Interno posteriore	Opaco

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	41 mm
Profondità di installazione	12 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

**Controlli e indicatori**

Spia luminosa	Come accessorio
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Connettività**

Con montaggio ad artiglio	No
---------------------------	----

**Connesione**

Tipo di connettore	Ruotare la vite di bloccaggio
--------------------	-------------------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK08

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Con gruppo LED blu da 230 V Per illuminazione e commutazione di controllo

---

**Testo**

---

Tipo di commutazione	Deviatore
Tipo di connessione	Con morsetto N Con morsetto a molla

---

**Adatto per**

cubyko

---

**Sostenibilità**

---

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

---