



WNA021



IP55



**Pulsdrukker (wissel), verlicht (blauw), W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom  | 10 A |

**Spanning**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Uitvoering**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bedieningselement | Wip |
|-------------------|-----|

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Kleur   | Grijs       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |
| Transparant   | Nee         |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |
| Achterzijde intern  | Mat         |

**Afmetingen**

|  |       |
|--|-------|
| Hoogte   | 55 mm |
| Breedte  | 55 mm |
| Diepte   | 41 mm |
| Inbouwdiepte                                   | 12 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen                       | 0 mm  |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 0 mm  |

**Installatie, montage**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

**Bediening en signalering**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Signaallamp          | Als toebehoren  |
| Aantal toetsen       | 1               |
| Type drukknop        | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee             |

**Aansluitmogelijkheden**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Met klauwbevestiging | Nee |
|----------------------|-----|

**Aansluiting**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Type connector/steker | Draaiverbinding |
|-----------------------|-----------------|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Teksten**

|              |  |
|--------------|--|
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging  |
| Verlichting  | Met blauwe led-lamp 230 V<br>Voor verlichtings- en controlecircuit |

---

**Teksten**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Schakelmodus  | Wissel                         |
| Aansluitwijze | Met N-klem<br>Met steekklemmen |

---

**Geschikt voor**

cubyko

---

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

---