




WNA021B

IP55

cubyko - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	43 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar Saliente
----------	-----------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Iluminação	Com unidade LED azul de 230 V Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim