



WNA025



IP55



Serie-Pulsdrukker (2x maak, gedeelde ingang), W.1, polarwit

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Architectuur

Bedieningselement Toets

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 70,90 mm

Breedte 70,90 mm

Diepte 41,50 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Type drukknop Enkele drukknop

Met terugmeldcontact Nee

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V

Klem Wago-verbindingsteklemmen 3-draads voor bedrading

Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja