



WNA025



IP55



cubyko - Bot.simples c/p-etq.12-24V, cinza

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 70,90 mm

Largura 70,90 mm

Profundidade 41,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 12 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressão simples

Com contacto de sinal de feedback Não

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Segurança

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Iluminação Com unidade LED azul de 230 V

Tipo de ligação Com terminal N
Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim