



WNA025



IP55



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

##### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

##### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

##### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Πλήκτρο

##### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

##### Διαστάσεις

Ύψος 70,90 mm

Πλάτος 70,90 mm

Βάθος 41,50 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

##### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

##### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

##### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

##### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V

Ακροδέκτης Ακροδέκτης σύνδεσης 3 καλωδίων με κλιπ της Wago για διασुरμάτωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N  
Με plug-in ακροδέκτες

##### Κατάλληλο για

cubbyco

##### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι