



WNA025B



IP55



**Pulsdrukker (maak) met tekstv. verl. (blauw), W.1, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Impulsstroom 10 A

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Architectuur**

Bedieningselement Toets

**Materiaal**

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Transparant Nee

**Afmetingen**

Hoogte 80 mm

Breedte 80 mm

Diepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 1

Type drukknop Enkele drukknop

Met terugmeldcontact Nee

**Aansluiting**

Type connector/stekker Draaivergrendeling

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK08

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V

Klem Wago-verbindingsteklemmen 3-draads voor bedrading

Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen

**Geschikt voor**

Hager cubyko

---

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja