



WNA025B



IP55



**Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla

**Materiales**

Colour Blanco polar  
Acabado de la superficie Mate  
Material Termoplástico  
Tratamiento Sin tratamiento  
Transparente No

**Dimensiones**

Altura 80 mm  
Anchura 80 mm  
Profundidad 32 mm  
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm  
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado 12 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado  
Montaje en superficie

**Controles e indicadores**

Número de teclas 1  
Tipo de pulsador Pulsador único  
Con contacto de señal de retroalimentación No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP55  
Resistencia al impacto IK IK08

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado Sí

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada  
Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.  
Borne Borne de conexión de 3 conductores Wago  
bloqueable para cableado  
Tipo de conexión Con borne N  
Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

Hager cubyko

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí  
Conforme RoHS Sí