



WNA025B



IP55



Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla

Materiales

Colour Blanco polar
Acabado de la superficie Mate
Material Termoplástico
Tratamiento Sin tratamiento
Transparente No

Dimensiones

Altura 80 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado 12 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Controles e indicadores

Número de teclas 1
Tipo de pulsador Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación No

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55
Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.
Borne Borne de conexión de 3 conductores Wago bloqueable para cableado
Tipo de conexión Con borne N
Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si