



WNA025B



IP55

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea

10 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Tecla

Materiais

Cor

Branco

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Transparente

Não

Dimensões

Altura

80 mm

Largura

80 mm

Profundidade

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

0 mm

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar
Saliente

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Tipo de botão de pressão

Botão de presssimples

Com contacto de sinal de feedback

Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP55

Resistência ao impactos IK

IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 35 °C

Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Iluminação

Com unidade LED azul de 230 V

Terminal

Terminal de ligação Wago de mola de 3 fios para cablagem

Tipo de ligação

Com terminal N

Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim