



WNA025B



IP55



### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla

#### Materiais

Cor Branco

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

#### Dimensões

Altura 80 mm

Largura 80 mm

Profundidade 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 12 mm

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar  
Montagem à superfície

#### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Com contacto de sinal de feedback Não

#### Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

#### Segurança

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK08

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

#### Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Iluminação Com unidade LED azul de 230 V

Terminal Terminal de ligação Wago de mola de 3 fios para cablagem

Tipo de ligação Com terminal N  
Com terminais de encaixe

#### Adequado para

cubyko

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim