



WNA025B



IP55



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 80 mm

Πλάτος 80 mm

Βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V

Ακροδέκτης Ακροδέκτης σύνδεσης 3 καλωδίων με κλιπ της Wago για διασुरμάτωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

cubbyco

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι