



WNA044



Serie-pulsdrukker (2x maak, gedeelde ingang), W.1, grijs

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Materiaal

Kleur Grijs
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Thermoplast
 Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
 Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 71 mm
 Breedte 71 mm
 Diepte 53 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
 Oppervlaktemontage

Bediening en signalisatie

Signaallamp Als toebehoren
 Aantal toetsen 1
 Type drukknop Serie drukknop
 Met terugmeldcontact Nee

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55
 Slagvastheid IK IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
 Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
 REACH conform Ja
 RoHS conform Ja