



WNA044



Pulsador inversor doble, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Materiales

Colour Gris
Acabado de la superficie Mate
Material Termoplástico
Tratamiento Sin tratamiento
Transparente No

Dimensiones

Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad 53 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Controles e indicadores

Piloto luminoso Como accesorio
Número de teclas 1
Tipo de pulsador Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación No

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55
Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí