



WNA044

IP55



## Serie-pulsdrukker (2x maak, gedeelde ingang), W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|              |      |
|--------------|------|
| Impulsstroom | 10 A |
|--------------|------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Transparant             | Nee         |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Diepte                   | 53 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm  |

#### Installatie, montage

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

#### Bediening en signalering

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Signaallamp          | Als toebehoren |
| Aantal toetsen       | 1              |
| Type drukknop        | Serie drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee            |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Teksten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen        |

#### Geschild voor

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |