



WNA044



Serie-pulsdrukker (2x maak, gedeelde ingang), W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 53 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Bediening en signalering

Signaallamp Als toebehoren

Aantal toetsen 1

Type drukknop Serie drukknop

Met terugmeldcontact Nee

Aansluiting

Type connector/steker Draaiverbinding

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja