



WNA044

IP55



cubyko - Botão inversor duplo, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 53 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso Como acessório

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Com contacto de sinal de feedback Não

Segurança

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim