



WNA044



cubbyko - Botão inversor duplo, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Cinzento
Acabamento Mate
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Transparente Não

Dimensões

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 53 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar
Montagem à superfície

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso Como acessório
Número de teclas (gang) 1
Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback Não

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Segurança

Índice de proteção IP IP55
Resistência ao impactos IK IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

cubbyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHs Sim