



WNA044B



**Pulsador inversor doble, blanco**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla doble

**Materiales**

Colour Blanco polar  
Acabado de la superficie Mate  
Material Termoplástico  
Tratamiento Sin tratamiento  
Transparente No

**Dimensiones**

Altura 71 mm  
Anchura 71 mm  
Profundidad 42 mm  
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado  
Montaje en superficie

**Controles e indicadores**

Piloto luminoso Como accesorio  
Número de teclas 1  
Tipo de pulsador Pulsador en serie  
Con contacto de señal de retroalimentación No

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP55  
Resistencia al impacto IK IK08

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada  
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

cubyko

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí  
Conforme REACH Sí  
Conforme RoHS Sí