



WNA044B



puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Bianco polare

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Spia luminosa Come accessorio

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante di serie

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì