



WNA044B

IP55



### cubyko - Botão inversor duplo, branco

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

##### Tensão

Tensão nominal 250 V

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

##### Materiais

Cor Branco

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

##### Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar  
Montagem à superfície

##### Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso Como acessório

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Com contacto de sinal de feedback Não

##### Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

##### Segurança

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK08

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

##### Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

##### Adequado para

cubyko

##### Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim