



WNA044B



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

##### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

##### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

##### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

##### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

##### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 42 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

##### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη Ως εξάρτημα

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Σειρά μπουτόν

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

##### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

##### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

##### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

##### Κατάλληλο για

cubyko

##### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι