



WNA301



Mod pour LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Mode d'installation	Pour fixation par vissage

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Adapté à

Boîtier en saillie / Entrée de câbles / Plaques pour appareillage mural

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui