



WNA301



Mod pour LT série store touche 2 p,symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matière

Couleur Gris
 Finition Mat
 Matériau Thermoplastique
 Traitement Non traité
 Transparent Non

Dimensions

Hauteur 75 mm
 Largeur 75 mm
 Profondeur 32 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
 En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2
 Type de bouton poussoir Poussoir simple
 Contact d'acquiescement Non

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20
 Résistance aux chocs IK IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèche »
 Mode d'installation Pour fixation par vissage
 Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
 Type de raccordement Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui