



WNA301



Jaloezieimpulsdrukker, W.1, grijs

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Materiaal

Kleur Grijs
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Thermoplast
 Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
 Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 75 mm
 Breedte 75 mm
 Diepte 32 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
 Oppervlaktemontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2
 Type drukknop Enkele drukknop
 Met terugmeldcontact Nee

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20
 Slagvastheid IK IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

afdruk Met opgedrukt pijlsymbool
 Montagewijze Voor schroefbevestiging
 Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
 Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja