



WNA301



**Pulsador doble persianas, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla doble

**Materiales**

Colour Gris  
 Acabado de la superficie Mate  
 Material Termoplástico  
 Tratamiento Sin tratamiento  
 Transparente No

**Dimensiones**

Altura 75 mm  
 Anchura 75 mm  
 Profundidad 32 mm  
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado  
 Montaje en superficie

**Controles e indicadores**

Número de teclas 2  
 Tipo de pulsador Pulsador único  
 Con contacto de señal de retroalimentación No

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20  
 Resistencia al impacto IK IK08

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Texto**

Inscripción Con inscripción de flecha  
 Tipo de montaje Para fijación atornillada  
 Modo conmutación Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas  
 Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

cubyko

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si