



WNA301



ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Σήμανση με αποτυπωμένα βέλη κατεύθυνσης

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι