



WNA301B



Pulsador doble persianas, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conmutación / variante	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí