



WNA301B



Pulsador doble persianas, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Materiales

Colour Blanco polar
Acabado de la superficie Mate
Material Termoplástico
Tratamiento Sin tratamiento
Transparente No

Dimensiones

Altura 75 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Controles e indicadores

Número de teclas 2
Tipo de pulsador Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación No

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20
Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Inscripción Con inscripción de flecha
Tipo de montaje Para fijación atornillada
Modo conmutación Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

| | |
|----------------|----|
| Sin halógenos | Si |
| Conforme REACH | Si |
| Conforme RoHS | Si |