



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
------------------------------	---------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

Διαστάσεις

Ύψος	76 mm
Πλάτος	76 mm
Βάθος	61,50 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Με στήριξη με νύχι	Όχι
--------------------	-----

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Φωτισμός	Με μπλε λυχνία LED 230 V Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά
Λειτουργία διακόπτη	A/R
Ακροδέκτης	Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυρμάτωση Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος

Κείμενο

Είδος σύνδεσης

Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι