



50763502



IP55



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmomentan kontaktström 10 A

Spänning

Märkspänning 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Arkitektur

Styr/manöverelement Vippa

Material

Färg Vit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

Invändig baksida Matta

Dimensioner

Höjd 76 mm

Bredd 76 mm

Djup 61,50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Antal tryckknappar Enkel tryckknapp

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK08

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 35 °C

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Utförande För skruvfästning

Belysning med {b blå} 230 V LED-enhet
Till belysnings- och övervakningskrets

Försegling Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring
och ytjustering på baksidan

Anslutning Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning
Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i
kåpans golv

Anslutningstyp Med N-anslutning
Med snabbanslutning

Lämplig för

Hager cubyko

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja