



WNC025



IP55



### Poussoir LT, va-et-vient éclairé en saillie, porte-étiquette cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Gris

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Face arrière interne Mat

##### Dimensions

Hauteur 55,50 mm

Largeur 55,50 mm

Profondeur 27,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

##### Installation, montage

Montage sur En saillie

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK08

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

##### Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Éclairage Avec unité LED bleue 230 V.

Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Borne Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage  
Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier

Type de raccordement Pour borne N  
Avec borne enfichable

---

**Adapté à**

cubyko

---

**Durabilité**

---

REACH-sans SVHC

Oui

---

Conforme à la directive RoHS

Oui

---